

**ARML-1**  
**M O N I T O R**  
**L I G H T B A R**  
 U S E R M A N U A L



**Catalogue**

- a. Product Introduction ..... 01.
- b. Product Features ..... 02.
- c. Product Part List ..... 03.
- d. Product Specifications..... 04.
- e. Product Parts Name ..... 05.
- f. Product Instructions ..... 06.
- g. Notes ..... 07.

**1. Product Introduction**

The monitor light bar adopts long design, wide luminous effect, three kinds of color temperature and brightness that can be adjusted, no flickering, clear and comfortable light for your screen and desk, and can be timed with a touch of your finger.

**2. Product Features**

- a. Compact Lamp Size
- b. Easy to Install
- c. Three color temperature adjustment
- d. Stepless dimming
- e. Timer mode
- f. Flicker Free
- e. Foldable Lamp Head

**3. Product Parts List**

- a. Monitor Light Bar \*1
- b. User Manual \*1

**4. Product Specifications**




Product model: .....ARML-1  
 Product material: ..... ABS  
 Product color: .....Black/White  
 Rated voltage: ..... 5V=  
 Product power: ..... 5W MAX  
 (78X0.2W/LED module)  
 Rated current: ..... 1A=  
 The light source: ..... LED  
 Color rendering index (Ra): .....>80  
 Working temperature: .....-5~+45  
 Color temperature: .... 3000K-4000K-6000K  
 Luminous flux: .....>90LM  
 Product wight: .....≈413g  
 Product size: .....500\*65\*104mm  
 Packaging size: ..... 535\*95\*120mm

**5. Product Parts Name**




- a. Lamp Head | b. Touch Keys | c. Counterweight Block | d. USB Port

**6. Product Instructions**

- a. Connect the USB cable to your computer
- b. or adapter and connect the product to the other end. Press  with your finger for about 1 second, the monitor light will turn on in the cool mode, press it again to switch to warm mode, press it again to switch to normal mode, and then off. Long press this button under any light color mode to adjust the brightness of the light. When the light is on, press  to activate the timer mode and the light will be off after 60 minutes to remind you to take a rest. Press  to automatically set the brightness to the maximum level.

- c. When your monitor or screen is too thin or too difficult to install the monitor light bar, you can use the following configuration:




**7. Notes**

Warning:

- a. This product does'nt have waterproof capabilities, don't use it in a wet environment.
- b. Please do not disassemble the product by yourself
- c. To avoid danger, do not cover the product.
- d. Keep the children away from the product.
- e. Please contact the seller immediately if there is any abnormal occurance

Note:

- a. The light source of the secondary lamp is not replaceable. When the light source reaches the end of its life, the whole lamp should be replaced.
- b. SELV LED with CCC certification is powered by AC electronic control device.



Monitor Light Bar Adjustment Range Diagram

ARML-1

# 屏幕挂灯

说明书

## 目录

一：产品介绍 .....	01.
二：产品特点 .....	02.
三：产品参数 .....	03.
四：产品配件清单 .....	04.
五：产品部件名称 .....	05.
六：产品使用说明 .....	06.
七：注意事项 .....	07.



## 一. 产品介绍

屏幕挂灯，采用长方面设计，发光效果广，三种色温可调，亮度可以任意调节，无可视频闪，用光清晰舒适，可定时。

## 二. 产品特点

- a. 三色色温可调
- b. 无极调光
- c. 定时模式
- d. 无可视频闪
- e. 灯头转向
- f. 快捷模式

## 三. 产品配件清单

- a. 主机 \*1
- b. 说明书 \*1

## 四. 产品参数

产品型号：ARML-1  
 产品材料：ABS  
 产品颜色：黑色/白色  
 额定电压：5V  
 额定功率：5W (78X0.2W/LED模块)  
 额定电流：1A  
 光源：LED  
 显色指数：>80  
 工作温度：-5 ~ +45  
 色温：4000K-5000K-6500K (三色可调)  
 光通量：>90LM  
 产品重量：约413g  
 产品尺寸：500\*65\*104MM  
 包装尺寸：525\*95\*132MM

01.

## 五. 产品部件名称




a. 灯头 | b. 触摸按键 | c. 配重座 | d. 充电口

02.


## 六. 产品使用说明

- a. 将USB线接上电脑或适配器，另一端连接产品。
- b. 用手按下 约1秒钟，屏幕挂灯开启亮白光，再按亮黄光，再按亮暖白光，再按关闭屏幕挂灯，在任意光色下长按此按键调节灯光亮度。在屏幕挂灯开启的状态下，按下 此时灯定时60分钟后，自动熄灭，以提醒注意休息。按下 此屏幕挂灯快捷亮度调至最高档即可使用。

- c. 当电脑屏幕较薄的情况或者比较难固定的情况下，可以用配置的吸盘加固。操作方法如下图：



03.



屏幕挂灯调节范围图示

## 七. 注意事项

敬告：

- a. 本产品不具备防水功能，请勿在潮湿的环境中使用时。
- b. 请勿自行拆卸本产品
- c. 请勿覆盖本产品，以免发生危险
- d. 本产品不是儿童灯具/玩具，请勿让小孩接触
- e. 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售商联系。

注意：

- a. 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
- b. 使用CCC认证的SELV LED用交流电子控制装置供电。

04.